










## Sprühgeräte für die Desinfektion



# Desinfizieren mit Birchmeier – Das richtige Sprühgerät

Birchmeier Sprühgeräte		Desinfektionsmittel				
Handsprühgeräte (Kleinflächen) 		Alkoholbasiert	Peroxide <sup>1</sup>	Quats <sup>2</sup>	Peressigsäuren	Chlorbasiert <sup>3</sup>
	Desinfecta +	●	●	●	●	○
	McProper Plus P	●	●	●	○	○
	McProper Plus E	●	●	●	●	○
	Rondo-Matic 1.25 P	●	●	●	○	○
	Clean-Matic 1.25 P	●	●	●	○	○
	Clean-Matic 1.25 E	●	●	●	●	○

Druckspeicher Sprühgeräte (mittlere Flächen) 		Alkoholbasiert	Peroxide <sup>1</sup>	Quats <sup>2</sup>	Peressigsäuren	Chlorbasiert <sup>3</sup>
	Rondo-Matic 5 P	●	●	●	○	○
	Rondo-Matic 5 E	●	●	●	●	○
	Clean-Matic 5 P	●	●	●	○	○
	Clean-Matic 5 E	●	●	●	●	○

Rückensprühgeräte (grosse Flächen, Räume) 		Alkoholbasiert	Peroxide <sup>1</sup>	Quats <sup>2</sup>	Peressigsäuren	Chlorbasiert <sup>3</sup>
	RPD 15 PB1 (Manuell)	○	●	●	○	○
	RPD 15 PB2 (Manuell)	○	●	●	○	○
	REB 15 DC1* (CAS Akku)	○	●	●	○	○
	REC 15 DC1* (CAS Akku)	○	●	●	○	○

Sprühgebläse für REB 15 / REC 15 (Grossraum) 		Alkoholbasiert	Peroxide <sup>1</sup>	Quats <sup>2</sup>	Peressigsäuren	Chlorbasiert <sup>3</sup>
	AS 1200 AC1 (Akku)	○	●	●	○	○

Spezialdüsen für Desinfektion (für Druckspeicher- und Rückensprühgeräte) 		Alkoholbasiert	Peroxide <sup>1</sup>	Quats <sup>2</sup>	Peressigsäuren	Chlorbasiert <sup>3</sup>
	Spezialdüse NF 125 (Tropfengrösse ca. 60 Micrometer, Durchflussmenge ca. 0.11 l/min bei 3 bar)	●	●	●	○	○
	Flachstrahldüse XR 8001 VS (Tropfengrösse ca. 250 Micrometer, Durchflussmenge ca. 0.4 l/min bei 3 bar)	●	●	●	●	●
	Flachstrahldüse TPU 8002 PP (Tropfengrösse ca. 250 Micrometer, Durchflussmenge ca. 0.8 l/min bei 3 bar)	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Wasserstoffperoxid <sup>2</sup> Quartäre Ammoniumverbindungen <sup>3</sup> Speziell verwendbar für chlorbasierte Desinfektionsmittel (Metallfrei): McProper (rot), McProper (blau) und Astro 5 (●)

\* inkl. Spezialdüse NF 125 und Flachstrahldüse TPU 8002 PP

● Verwendbar ○ Bedingt verwendbar ○ Nicht verwendbar

Geeignet für die Desinfektion  gemäss obiger Tabelle.

**Hinweis:** Halten Sie sich bei der Auswahl und Anwendung des Desinfektionsmittels an die Vorgaben des Herstellers (z.B. Schutzkleidung). Alkoholische Desinfektionsmittel sind nur beschränkt für grosse Flächen und Räume geeignet (MAK Wert, Entzündungsgefahr etc.).


Zusätzliche Informationen zu allen Birchmeier Produkten, zum Zubehör und zu den Ersatzteilen: [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)



## SMART UND SWISS

Produkte von Birchmeier

Birchmeier produziert seit 1876 hochwertige Sprüh-, Schaum- und Dosiergeräte für den Garten, die Landwirtschaft, das Gewerbe und die Industrie. Funktionale, langlebige Qualität für anspruchsvolle Anwender.



### Was wir bieten

- Führende Produktqualität für Profis und Private.
- Breites Produktsortiment an Sprüh-, Schaum-, Dosier- und Streugeräten: Mit dem umfangreichen Zubehör Garant für optimale Lösungen.
- Breite Marketing- und Verkaufunterstützung
- Leistungsstarke Logistik auch für saisonale Nachfragen.
- Innovative Produkte mit hohem Kundennutzen aus eigener Produktentwicklung




«Made in Switzerland» ist für uns eine Verpflichtung zu Qualität und Zuverlässigkeit. Wir entwickeln, produzieren und montieren unsere Produkte in der Schweiz. Seit 1876.

### 10 Jahre Ersatzteil- und Servicegarantie

Dank unserer bis zu 10-jährigen Ersatzteil-Garantie profitieren unsere Kunden auch langfristig von der Qualität der Birchmeier-Produkte. Ein umfassendes Zubehör und Ersatzteilsortiment unterstützt den optimalen Einsatz und die Lebensdauer.

**Birchmeier – Ihr kompetenter Partner für das Sprühen, Schäumen und Dosieren.**

Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



**BIRCHMEIER®**

Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81  
Fax +41 56 485 81 82  
www.birchmeier.com